

**Garant****Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung, BT 40 kurz, Spann-Ø D1: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302596 32
GTIN	4045197944665
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

Alle Schäfte hart überdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø D	72 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	32
Aufnahme	BT 40 kurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

---

## Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 32 mm	309900 32
--	-----------