

Garant**Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung, BT 50 kurz, Spann-Ø D1: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302650 32
GTIN	4045197944740
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Schäfte hart überdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min⁻¹. **Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	72 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	32
Spann-Ø D ₁	32 mm
Auskraglänge A-Maß	105 mm
Aufnahme	BT 50 kurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339

Form	ADB
Rundlaufgenauigkeit	$\leq 3 \mu\text{m}$
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann- \emptyset D1 32 mm	309900 32
---	-----------