

Garant**ER-Spannzangenfutter Form AD, BT 30 A = 60, für ER-Spannzangen-Größe: 20****Bestelldaten**

Bestellnummer	302745 20
GTIN	4045197944764
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Außen- und Innenkegel geschliffen.

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Spannmutter feingewuchtet (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimale Verschleißigenschaften bzw. Drehmomentübertragung durch beschichtete Präzisions-Spannmutter.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach **DIN 6499-Form A und Form B.**

Lieferumfang:

Inklusive ER-Spannmutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680– 309745 bzw. Nr. 613300.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Hinweis:

Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.

Zerspanungsstrategie: HSC

Spannbereich: 1 - 13 mm

Außen-Ø D: 34 mm

Ersatz-ER-Spannmutter: 20

ER-Spannschlüssel: 20

Technische Beschreibung

Ersatz-ER-Spannmutter	20
ER-Spannschlüssel	20
für ER-Spannzangen	20
Auskraglänge A-Maß	60 mm
Außen-Ø D	34 mm
Spannbereich	1 - 13 mm
Spann-Ø D ₁	1-13 mm
Aufnahme	BT 30 A = 60
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter

Zubehör

Einmaulschlüssel Schlüsselweite 25 mm	613300 25
---------------------------------------	-----------