

Garant
Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB, BT 40 kurz, Dorn-Ø d1: 22mm

Bestelldaten

Bestellnummer	303015 22
GTIN	4045197944900
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min⁻¹. Form ADB.

Mit 4 Kühlkanalbohrungen.

- **Zylindrische Form.**
- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Vergrößerter Bund-Auflagefläche.**

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	35 mm
Außen-Ø D	48 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	22

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22
Dorn-Ø d ₁	22 mm
Spann-Ø D ₁	22 mm
Aufnahme	BT 40 kurz
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme