

**Garant**
**Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, BT 40 kurz, Dorn-Ø d1: 22mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302895 22     |
| GTIN          | 4045197944993 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Form ADB.

**Verwendung:**

**Mit Passfeder** für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.

**Mit Mitnehmerring** für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

**Lieferumfang:**

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

**Hinweis:**

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

**Technische Beschreibung**

|   |       |
|---|-------|
| Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870                 | 22    |
| Außen-Ø D                                       | 40 mm |
| passender Spezialschlüssel Nr. 309840           | 22    |
| Auskraglänge A-Maß                              | 55 mm |
| Dorn-Ø d <sub>1</sub>                           | 22 mm |
| Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 22    |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Spann-Ø D <sub>1</sub>   | 22 mm                             |
| Aufnahme                 | BT 40 kurz                        |
| Norm                     | DIN 6358                          |
| Aufnahme-Norm            | JIS B6339                         |
| Aufnahme-Norm            | ISO 7388-2                        |
| Form                     | ADB                               |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 5 µm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HPC                               |
| Produktart               | Fräser-Aufsteckdorn               |