



Allround-Entgrater / Schaber-Sortiment (7 Halter mit Klingen), in Kunststoffbox 16-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	839980
GTIN	7290003237838
Artikelklasse	83G

Beschreibung

Ausführung:

2K-Griffe mit **Teleskopschaft** und wechselbaren Einsätzen. Präzisionsschaber mit Leichtmetallgriff und Schnellwechselfutter.

Lieferumfang:

Universalentgrater mit 3 Klingen (S100, S20, S30): 1 St. Nr. 838420

Minischaber mit gekröpfter Spezialschaberklinge: 1 St. Nr. 839675

Keilnutenentgrater mit 1 Schneidplatte (2,4 – 11 mm): 1 St. Nr. 839705

Präzisionsschaber mit umsteckbarer Spezial-Werkzeugstahlklinge: 1 St. Nr. 836400

Blechentgrater mit Entgraterklinge (1 – 8 mm): 1 St. Nr. 839740

Minischaber mit gerader Mini-Schaberklinge: 1 St. Nr. 839670

Bohrungsentgrater mit Entgratkopf (bis Ø 20 mm): 1 St. Nr. 839605

Technische Beschreibung

Produktart	Entgrater
------------	-----------

Zubehör

Präzisions-Schaber mit wechselbarer Klinge Werkzeugstahl	836400
Mini-Schaber mit Teleskopschaft und Mini-Schaberklinge, gerade	839670
Bohrungs-Entgrater mit Entgratkopf HSS Ø 20 mm	839605
Universal-Entgrater, 2K-Griff mit Teleskopschaft und 3 Klingen (S100, S20, S30)	838420
Blechentgrater mit Teleskopschaft und V-Klinge Gr. 8	839740
Mini-Schaber mit Teleskopschaft und Spezial-Schaberklinge, gekröpft	839675
Keilnuten-Entgrater mit Teleskopschaft und Schneidplatte Gr. 11	839705