

Garant**Stahl-Bohrstange A.. SSKCL 75°, für Wendeschneidplatten SC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260725 25/12
GTIN	4045197945143
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A25R SSKCR/L12
Gesamtlänge L	200 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	32 mm
Einstellwinkel κ	75 Grad
Auskraglänge L ₁	75 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 1204..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 25
Spannhöhe L ₂	24 mm
Mittenversatz L ₃	17 mm
Plattengröße	12 mm
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20

674248 TX20

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500