

Garant
Stahl-Bohrstange A.. SSKCR 75°, für Wendeschneidplatten SC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260724 25/12
GTIN	4045197945129
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	SC.. 1204..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
Plattengröße	12 mm
Spannhöhe L_2	24 mm
Auskraglänge L_1	75 mm
ISO-Code Halter	A25R SSKCR/L12
Mittenversatz L_3	17 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 25
Gesamtlänge L	200 mm
Einstellwinkel κ	75 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20

674248 TX20

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500