

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SSKCR 75°, für Wendeschneidplatten SC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/09mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260724 20/09
GTIN	4045197945112
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Spannhöhe L_2	19 mm
Einstellwinkel κ	75 Grad
Auskraglänge L_1	60 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 09T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Plattengröße	9 mm
Gesamtlänge L	180 mm
ISO-Code Halter	A20Q SSKCR/L09
Mittenversatz L_3	13 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	25 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500