

**Garant****Stahl-Bohrstange A.. SSKCL 75°, für Wendeschneidplatten SC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260725 20/09
GTIN	4045197945136
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Spannhöhe L <sub>2</sub>	19 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	13 mm
Plattengröße	9 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	60 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 09T3..
Einstellwinkel κ	75 Grad
ISO-Code Halter	A20Q SSKCR/L09
Gesamtlänge L	180 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500