

Garant

**eco-Klemmdrehhalter SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 20/09mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260020 20/09
GTIN	4045197945167
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: SCLCR/L 2020X09

passende Wendeschneidplatte: CC.. 09T3..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 27 mm

Gesamtlänge L: 86 mm

Wendeplattenschrauben-Set: 269028 28

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	25 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Schaftgröße	20 mm
Kopflänge L ₁	27 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 28
Plattengröße	9 mm
ISO-Code Halter	SCLCR/L 2020X09
Gesamtlänge L	86 mm
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15