

**Garant****eco-Klemmdrehhalter SVJCR 93°, für Wendeschneidplatten VC., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 20/16mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261304 20/16  |
| GTIN          | 4045197945211 |
| Artikelklasse | 21U           |

**Beschreibung****Ausführung:**

GARANT eco-System-Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr.317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: SVJCR/L 2020X16

passende Wendeschneidplatte: VC.. 1604..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 25 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 40 mm

Gesamtlänge L: 99 mm

Wendeplattenschrauben-Set: 269028 28

**Technische Beschreibung**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Schaftgröße     | 20 mm           |
| ISO-Code Halter | SVJCR/L 2020X16 |
| Unterlegplatte  | 259033 5        |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Gesamtlänge L                  | 99 mm             |
| Funktionsbreite L <sub>4</sub> | 25 mm             |
| Plattengröße                   | 16 mm             |
| Schraube für Unterlegplatte    | 269013 1          |
| passende Wendeschneidplatte    | VC.. 1604..       |
| Kopflänge L <sub>1</sub>       | 40 mm             |
| Wendeplattenschrauben-Set      | 269023 3          |
| Serie                          | Eco               |
| Einsatzart                     | rechts            |
| Norm                           | DIN ISO 5610      |
| Innenkühlung                   | ja                |
| Einstellwinkel κ               | 93 Grad           |
| Anwendung                      | Plandrehen        |
| Anwendung                      | Längsdrehen außen |
| Produktart                     | Klemmdrehhalter   |

## Zubehör

|  |             |
|--|-------------|
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,<br>Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500<br>cN·m | 659906 500  |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15   | 674248 TX15 |