

**Garant**

**eco-Klemmdrehhalter SVJCL 93°, für Wendeschneidplatten VC., links,  
Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261305 20/11
GTIN	4045197945242
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

GARANT eco-System-Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr.317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: SVJCR/L 2020X11

passende Wendeschneidplatte: VC.. 1103..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 25 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 40 mm

Gesamtlänge L: 99 mm

Wendeplattenschrauben-Set: 269023 1

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	40 mm
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269023 1

Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	99 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-Code Halter	SVJCR/L 2020X11
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500