

Garant

**eco-Klemmdrehhalter SVJCL 93°, für Wendeschneidplatten VC., links,
Schaft- / Plattengröße: 20/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261305 20/16
GTIN	4045197945259
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT eco-System-Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr.317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: SVJCR/L 2020X16

passende Wendeschneidplatte: VC.. 1604..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 40 mm

Gesamtlänge L: 99 mm

Wendeplattenschrauben-Set: 269028 28

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
Schraube für Unterlegplatte	269013 1
Unterlegplatte	259033 5
Plattengröße	16 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
ISO-Code Halter	SVJCR/L 2020X16
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Kopflänge L ₁	40 mm
Gesamtlänge L	99 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15