

Garant

**eco-Klemmdrehhalter SVJBL 93°, für Wendeschneidplatten VB., links,
Schaft- / Plattengröße: 25/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261103 25/16
GTIN	4045197945303
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900-319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: SVJBR/L 2525X16

passende Wendeschneidplatte: VB.. 1604..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 40 mm

Gesamtlänge L: 111,5 mm

Wendeplattenschrauben-Set: 269028 28

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	269013 1
Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L ₁	40 mm

ISO-Code Halter	SVJBR/L 2525X16
Gesamtlänge L	111,5 mm
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Unterlegplatte	259033 5
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15