

**Garant**

**eco-Klemmdrehhalter SVJBL 93°, für Wendeschneidplatten VB., links,  
Schaft- / Plattengröße: 20/11mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261103 20/11
GTIN	4045197945280
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900-319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: SVJBR/L 2020X11

passende Wendeschneidplatte: VB.. 1103..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 25 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 40 mm

Gesamtlänge L: 99 mm

Wendeplattenschrauben-Set: 269023 1

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Kopflänge L <sub>1</sub>	40 mm

ISO-Code Halter	SVJBR/L 2020X11
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269023 1
Gesamtlänge L	99 mm
Plattengröße	11 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8