

Garant
**eco-Klemmdrehhalter SVJBL 93°, für Wendeschneidplatten VB., links,
Schaft- / Plattengröße: 20/16mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	261103 20/16
GTIN	
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900-319886 möglich.

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	SVJBR/L 2020X16
Schraube für Unterlegplatte	269013 1
Kopflänge L ₁	40 mm
Schaftgröße	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Gesamtlänge L	99 mm
Plattengröße	16 mm

Unterlegplatte	259033 5
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15