

Garant**Schrumpffutter mit 4 Kühlkanalbohrungen, vernickelt, SK 50 kurz, Spann-Ø D1: 12mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302287 12 |
| GTIN | 4045197945525 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung**Ausführung:**

- Hochwarmfester Stahl.
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
- Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.

Premium-Ausführung: vernickelte Ausführung mit 4 verschleißbaren **Kühlkanalbohrungen**. Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge (Verstellweg 10 mm).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang:

4 Stück M3-Düzenschrauben.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 – 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|-------|
| Spann-Ø D ₁ | 12 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 80 mm |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Außen-Ø D | 32 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Kühlkanalbohrung | verschleißbar |
| Aufnahme | SK 50 kurz |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Produktart | Schrumpffutter |