

**Garant**
**ER-Spannzangenfutter vernickelt, HSK-A 100 lang, für ER-Spannzangen-Größe: 40**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	305486 40
GTIN	4045197945808
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Durchgang aufgebohrt (ohne Einstellschraube).**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Vernickelt um Korrosion zu vermeiden.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 – Form A und B.

**Lieferumfang:**

Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300.

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø D	63 mm
Spannbereich	3 - 26 mm
für ER-Spannzangen	40

Auskraglänge A-Maß	120 mm
Aufnahme	HSK-A 100 lang
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-6
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Spannzangenfutter

---

## Zubehör

ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 40	309680 40
---	-----------