


**Garant****Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrungen, vernickelt, SK 40 kurz, Spann-Ø D1: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	300120 12
GTIN	4045197945709
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:****GARANT –**

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.**

Spezielle Vernickelung.

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Technische Beschreibung**

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	12
Auskraglänge A-Maß	50 mm
Außen-Ø D	42 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Norm	DIN 6359

Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kühlkanalbohrung	verschießbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

---

## Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 12 mm	309900 12
--	-----------