

**Garant****Profilräumhalter metrisch  $\varnothing d = 12$  mm, Schaft- $\varnothing$  DS: 25mm**

## Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 293023 25     |
| GTIN          | 4045197945952 |
| Artikelklasse | 29K           |

## Beschreibung

**Passend für:**

CNC- und konventionelle Maschinen.

**Sonderzubehör:**

Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).

Austreibblappen für MK-Schäfte sind unter der Nr. 293008 in den Größen MK2, MK3 und MK4 bestellbar.

**Hinweis:**

- **Achtung: Immer passenden Stößel- $\varnothing$  verwenden.**
- **Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.**

## Technische Beschreibung

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Schaftlänge $L_s$           | 50 mm          |
| L                           | 46 mm          |
| Schaftart                   | Zylinderschaft |
| Schaft- $\varnothing$ $D_s$ | 25 mm          |

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Ø d          | 12 mm                         |
| Ø D          | 44 mm                         |
| Innenkühlung | nein                          |
| Produktart   | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |

## Zubehör

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 16 mm | 293006 16 |
| Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 8 mm  | 293006 8  |
| Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 5 mm  | 293006 5  |
| Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 12 mm | 293006 12 |