

Garant**Profilräumhalter metrisch $\varnothing d = 12$ mm, Schaft- \varnothing DS: MK2mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	293023 MK2
GTIN	4045197945976
Artikelklasse	29K

Beschreibung

Passend für:

CNC- und konventionelle Maschinen.

Sonderzubehör:

Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).

Austreiblappen für MK-Schäfte sind unter der Nr. 293008 in den Größen MK2, MK3 und MK4 bestellbar.

Hinweis:

- **Achtung: Immer passenden Stößel- \varnothing verwenden.**
- **Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Schaftlänge L_s	69 mm
L	46 mm
Schaftart	MK2
$\varnothing d$	12 mm

Ø D	44 mm
Aufnahmegröße	MK2
Innenkühlung	nein
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Zubehör

Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 5 mm	293006 5
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 16 mm	293006 16
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 8 mm	293006 8
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 12 mm	293006 12