

**Garant****Profilräumhalter metrisch  $\varnothing d = 12$  mm, Schaft- $\varnothing$  DS: 32mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	293023 32
GTIN	4045197945969
Artikelklasse	29K

## Beschreibung

**Passend für:**

CNC- und konventionelle Maschinen.

**Sonderzubehör:**

Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).

Austreibblappen für MK-Schäfte sind unter der Nr. 293008 in den Größen MK2, MK3 und MK4 bestellbar.

**Hinweis:**

- **Achtung: Immer passenden Stößel- $\varnothing$  verwenden.**
- **Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.**

## Technische Beschreibung

Schaftlänge $L_s$	50 mm
L	46 mm
Schaftart	Zylinderschaft
Schaft- $\varnothing$ $D_s$	32 mm

Ø d	12 mm
Ø D	44 mm
Innenkühlung	nein
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

## Zubehör

Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 12 mm	293006 12
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 8 mm	293006 8
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 5 mm	293006 5
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 16 mm	293006 16