

Garant**Profilräumhalter VDI Ø d = 12 mm, Schaftaufnahme Typ: VDI30**

Bestelldaten

Bestellnummer	293030 VDI30
GTIN	4045197946157
Artikelklasse	29K

Beschreibung

Passend für:

CNC-Maschinen.

Sonderzubehör:

Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).

Hinweis:

- **Achtung: Immer passenden Stößel-Ø verwenden.**
- **Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Ø D ₂	68 mm
Ø D ₁	58 mm
L	83 mm
Schaftart	VDI 30
Ø d	12 mm
Aufnahmegröße	VDI30

Innenkühlung	nein
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Zubehör

Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 12 mm	293006 12
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 5 mm	293006 5
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 16 mm	293006 16
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 8 mm	293006 8