

Garant**Profilräumhalter VDI $\varnothing d = 12$ mm, Schaftaufnahme Typ: VDI40**

Bestelldaten

Bestellnummer	293030 VDI40
GTIN	4045197946164
Artikelklasse	29K

Beschreibung

Passend für:

CNC-Maschinen.

Sonderzubehör:

Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).

Hinweis:

- **Achtung: Immer passenden Stößel- \varnothing verwenden.**
- **Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

L	83 mm
$\varnothing D_2$	83 mm
$\varnothing D_1$	58 mm
Schaftart	VDI 40
$\varnothing d$	12 mm
Aufnahmegröße	VDI40

Innenkühlung	nein
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Zubehör

Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 16 mm	293006 16
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 8 mm	293006 8
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 12 mm	293006 12
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 5 mm	293006 5