

Garant**Profilräumhalter VDI Ø d = 16 mm, Schaftaufnahme Typ: VDI40**

Bestelldaten

Bestellnummer	293033 VDI40
GTIN	4045197946188
Artikelklasse	29K

Beschreibung

Passend für:

CNC-Maschinen.

Sonderzubehör:

Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).

Hinweis:

- **Achtung: Immer passenden Stößel-Ø verwenden.**
- **Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Ø D ₁	58 mm
L	83 mm
Ø D ₂	83 mm
Schaftart	VDI 40
Aufnahmegröße	VDI40
Innenkühlung	nein

Produktart

Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Zubehör

Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 8 mm	293006 8
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 12 mm	293006 12
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 16 mm	293006 16
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 5 mm	293006 5