

Garant**Profilräumhalter metrisch $\varnothing d = 16$ mm, Schaft- \varnothing DS: 32mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	293026 32
GTIN	4045197946102
Artikelklasse	29K

Beschreibung

Passend für:

CNC- und konventionelle Maschinen.

Sonderzubehör:

Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).

Austreibblappen für MK-Schäfte sind unter der Nr. 293008 in den Größen MK2, MK3 und MK4 bestellbar.

Hinweis:

- **Achtung: Immer passenden Stößel- \varnothing verwenden.**
- **Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

L	76 mm
Schaftlänge L_s	50 mm
Schaftart	Zylinderschaft
Schaft- \varnothing D_s	32 mm

Ø D	58 mm
Ø d	16 mm
Innenkühlung	nein
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Zubehör

Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 8 mm	293006 8
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 12 mm	293006 12
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 16 mm	293006 16
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 5 mm	293006 5