

Garant**Profilräumhalter VDI \varnothing d = 12 mm, Schaftaufnahme Typ: VDI25**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 293030 VDI25 |
| GTIN | 4045197946140 |
| Artikelklasse | 29K |

Beschreibung

Passend für:

CNC-Maschinen.

Sonderzubehör:

Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).

Hinweis:

- **Achtung: Immer passenden Stößel- \varnothing verwenden.**
- **Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|--------|
| L | 64 mm |
| \varnothing D ₂ | 58 mm |
| \varnothing D ₁ | 44 mm |
| Schaftart | VDI 25 |
| \varnothing d | 12 mm |
| Aufnahmegröße | VDI25 |

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Innenkühlung | nein |
| Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |

Zubehör

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 5 mm | 293006 5 |
| Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 16 mm | 293006 16 |
| Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 8 mm | 293006 8 |
| Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 12 mm | 293006 12 |