

**Garant****Profilräumeinsatz Innenvierkant metrisch  $\varnothing d = 12$  mm, TiN, Vierkant: 7mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 293053 7      |
| GTIN          | 4045197947024 |
| Artikelklasse | 29L           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit TiN-Beschichtung.

**Verwendung:**

Zur Herstellung von Profilen **in einem Arbeitsgang**.

**Passend für:**

Profilräumhalter Nr. 293020 – 293079.

**Hinweis:**

- **Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.**
- **Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.**

Die Herstellung von Vierkantprofilen  $> 9$  mm wird nur in einfach zu zerspanenden Materialien empfohlen (höherer Materialabtrag).

**Technische Beschreibung**

|                |       |
|----------------|-------|
| L              | 13 mm |
| Schlüsselweite | 7 mm  |
| Schneidstoff   | HSS   |

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Toleranz       | + 0,13 bis + 0,16 mm          |
| Profil         | Vierkant                      |
| L <sub>1</sub> | 25 mm                         |
| Ø d            | 12 mm                         |
| Beschichtung   | TiN                           |
| Produktart     | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |