

Garant**Profilräumeinsatz innen Torx® Ø d = 8 mm, TiN, Torx®-Profil: TX25mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 293060 TX25 |
| GTIN | 4045197947383 |
| Artikelklasse | 29L |

Beschreibung**Ausführung:**

Mit TiN-Beschichtung.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen **in einem Arbeitsgang**.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020 – 293079.

Hinweis:

- **Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.**
- **Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.**

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|---------|
| L | 4 mm |
| Vorbohr-Ø | 3,35 mm |
| Torx® Taumeln Außendurchmesser | 4,54 mm |
| Schneidstoff | HSS |

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Torx®-Profil | TX25 |
| Toleranz | - 0,005 bis + 0,01 mm |
| Profil | Torx® |
| L ₁ | 18 mm |
| Ø d | 8 mm |
| Beschichtung | TiN |
| Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |