



Formschluss-Doppelkeilspanner, Gewinde M: M12



Bestelldaten

Bestellnummer	370011 M12
GTIN	4046368801558
Artikelklasse	37M

Beschreibung

Ausführung:

- Aluminiumprofil mit Stahlkeil inklusive Schraube.
- Extra breite Backen, zum Einfräsen der Werkstückkontur.

Vorteil:

- Formschlüssige und somit sichere Spannung von Werkstücken.
- Gleichzeitiges Spannen von 2 Werkstücken.

Hinweis:

Zum Bearbeiten des Doppelkeilspanners, wird die Verriegelungsplatte benötigt.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M12
Spannkraft	15,58 kN
maximales Anzugsmoment	38,4 Nm
B ₂	15,7 mm
H ₁	19,1 mm
B ₁	30,86 mm
Höhe H	38,1 mm

Länge L	47,5 mm
Breite B	76,2 mm
Produktart	Keilspanner