

HALDER**Zentrierspannelement mit Spannsegmenten, Typ: 9****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 370017 9 |
| GTIN | 4030618238805 |
| Artikelklasse | 37K |

Beschreibung**Vorteil:**

- **Präzise Selbstzentrierung mit einer Genauigkeit von $\pm 0,025$ mm.**
- **Durch die Spannelemente können Bauteile mit roher oder bearbeiteter Oberfläche kraftschlüssig zentriert und auf die Auflagepunkte niedergezogen werden.**
- **Große Verstellwege bei geringer Bauhöhe.**
- **Anschraubmöglichkeit von oben und unten.**

Verwendung:

Zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung.

Werkstoff:

Grundkörper aus Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert. Spannelemente aus rostfreiem Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|---------|
| $\varnothing d_4$ | M12 mm |
| h_2 | 28,3 mm |
| D_{\min} | 70,5 mm |
| D_{\max} | 86,5 mm |

| | |
|------------|-------------------------|
| Spannkraft | 10 kN |
| h_4 | 10 mm |
| $d_3 f7$ | 60 mm |
| h_5 | 63 mm |
| Produktart | Vorrichtung-Spannsystem |