

HALDER**Zentrierspannelement mit Spannkugeln, Typ: 5****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 370018 5 |
| GTIN | 4030618238935 |
| Artikelklasse | 37K |

Beschreibung**Vorteil:**

- **Präzise Selbstzentrierung mit einer Genauigkeit von $\pm 0,025$ mm.**
- **Durch die Spannelemente können Bauteile mit roher oder bearbeiteter Oberfläche kraftschlüssig zentriert und auf die Auflagepunkte niedergezogen werden.**
- **Große Verstellwege bei geringer Bauhöhe.**
- **Anschraubmöglichkeit von oben und unten.**

Verwendung:

Zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung.

Werkstoff:

Grundkörper aus Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert. Spannelemente aus rostfreiem Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen.

D_{\min} : 30,5 mm

D_{\max} : 38,5 mm

d_3 f7: 25 mm

$\varnothing d_4$: M6 mm

h_2 : 15,2 mm

h_4 : 7 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|-------------------------|
| D_{\min} | 30,5 mm |
| D_{\max} | 38,5 mm |
| h_4 | 7 mm |
| Spannkraft | 5 kN |
| $\varnothing d_4$ | M6 mm |
| h_2 | 15,2 mm |
| $d_3 f7$ | 25 mm |
| h_5 | 33,4 mm |
| Produktart | Vorrichtung-Spannsystem |