

HALDER**Einfachkeil-Spannbacke geriffelt, Gewinde M: M8****Bestelldaten**

Bestellnummer	370021 M8
GTIN	4030618237655
Artikelklasse	37K

Beschreibung**Verwendung:**

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.

Werkstoff:

Grundkörper aus Werkzeugstahl, gehärtet, blank. Spannbacken aus Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen.

Hinweis:

Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten. Horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.

Technische Beschreibung

B ₁	29 mm
Gewinde M	M8
maximales Anzugsmoment	43 Nm
Länge	27 - 31 mm
Spannkraft	20 kN

Höhe H	17,5 mm
Produktart	Keilspanner