

HALDER**Einfachkeil-Spannbacke geriffelt, Gewinde M: M16****Bestelldaten**

Bestellnummer	370021 M16
GTIN	4030618237679
Artikelklasse	37K

Beschreibung**Verwendung:**

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.

Werkstoff:

Grundkörper aus Werkzeugstahl, gehärtet, blank. Spannbacken aus Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen.

Hinweis:

Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten. Horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M16
Spannkraft	50 kN
maximales Anzugsmoment	210 Nm
B ₁	56 mm
Länge	57 - 64 mm

Höhe H	34 mm
Produktart	Keilspanner