

HALDER**Einfachkeil-Spannbacke geriffelt, Gewinde M: M12****Bestelldaten**

Bestellnummer	370021 M12
GTIN	4030618237662
Artikelklasse	37K

Beschreibung**Verwendung:**

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.

Werkstoff:

Grundkörper aus Werkzeugstahl, gehärtet, blank. Spannbacken aus Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen.

Hinweis:

Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten. Horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.

Technische Beschreibung

Länge	42 - 49 mm
B ₁	41 mm
maximales Anzugsmoment	85 Nm
Gewinde M	M12
Spannkraft	30 kN

Höhe H	26 mm
Produktart	Keilspanner