

HALDER**Doppelkeil-Spannbacke geriffelt, Gewinde M: M12****Bestelldaten**

Bestellnummer	370023 M12
GTIN	4030618237723
Artikelklasse	37K

Beschreibung**Verwendung:**

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.

Durch den Doppelkeil wird zusätzlich eine vertikale Spannkraft erreicht.

Werkstoff:

Grundkörper aus Werkzeugstahl, gehärtet, blank. Spannbacken aus Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen.

Hinweis:

Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten. Horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.

Technische Beschreibung

Spannkraft	50 kN
Länge	42 - 49 mm
B ₁	41 mm
maximales Anzugsmoment	85 Nm

Gewinde M	M12
Höhe H	26 mm
Produktart	Keilspanner