

HALDER**Einfachkeil-Spannbacke plan, Gewinde M: M16****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 370022 M16 |
| GTIN | 4030618237709 |
| Artikelklasse | 37K |

Beschreibung**Verwendung:**

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.

Werkstoff:

Grundkörper aus Werkzeugstahl, gehärtet, blank. Spannbacken aus Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen.

Hinweis:

Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten. Horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|------------|
| Gewinde M | M16 |
| B ₁ | 56 mm |
| Länge | 57 - 64 mm |
| Spannkraft | 50 kN |
| maximales Anzugsmoment | 210 Nm |

| | |
|------------|-------------|
| Höhe H | 34 mm |
| Produktart | Keilspanner |