



## Pitbull Spannklemme stumpf, Gewinde M: M2,5



### Bestelldaten

Bestellnummer	370030 M2,5
GTIN	4046368563104
Artikelklasse	37M

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Klemmstück inklusive Innensechskant-Schraube DIN912 mit ölfestem O-Ring.**
- **Sichere, präzise Spannung.**
- **Geringe Baumaße, dadurch wenig Störkonturen.**

**Stumpfe Kante** für allgemeine Arbeiten.

#### Verwendung:

Ideal für Mehrfachspannung.

### Technische Beschreibung

Klemmbreite	9,5 mm
Material	Stahl
H	6,6 mm
Spannkraft	2,8 kN
B <sub>H9</sub>	9,5 mm
H <sub>1</sub>	3,6 mm

Klemmweg	0,15 mm
B <sub>1</sub>	3,8 mm
maximales Anzugsmoment	1,8 Nm
Gewinde M	M2,5
Höhe H <sub>2</sub>	1,9 mm
Produktart	Vorrichtung-Spannsystem