



Pitbull Spannklemme Messer, Gewinde M: M2,5



Bestelldaten

Bestellnummer	370025 M2,5
GTIN	4046368563005
Artikelklasse	37M

Beschreibung

Ausführung:

- Klemmstück inklusive Innensechskant-Schraube DIN912 mit ölfestem O-Ring.
- Sichere, präzise Spannung.
- Geringe Baumaße, dadurch wenig Störkonturen.

Messerklemmkante für Rohteile.

Verwendung:

Ideal für Mehrfachspannung.

Technische Beschreibung

Material	Stahl
B _{H9}	9,5 mm
Gewinde M	M2,5
B ₁	3,8 mm
Höhe H ₂	1,9 mm
H ₁	3,6 mm

Spannkraft	2,8 kN
Klemmbreite	9,5 mm
H	6,6 mm
Klemmweg	0,15 mm
maximales Anzugsmoment	1,8 Nm
Produktart	Vorrichtung-Spannsystem