

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SV95CR 95°, für Wendeschneidplatten VC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	261354 16/07
GTIN	4045197948069
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	36 mm
Halsbreite L ₄	12,9 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	19,5 mm
Mittenversatz L ₃	11 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Plattengröße	7 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
ISO-Code Halter	A16M SV95CR/L07
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200