

**KÄRCHER****Industriesauger, Herstellerbezeichnung: IVR-L40****Bestelldaten**

Bestellnummer	078522 IVR-L40
GTIN	4054278459684
Artikelklasse	07D

**Beschreibung****Ausführung:**

Industriesauger geeignet zum Aufsaugen und Trennen von **Kühlmitteln, Schmieremulsionen, Wasser oder Öl mit Feststoffen (z. B. Metallspäne)**.

- **Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften.**
- **Maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit mit ölfestem Netzkabel.**
- **Der Saugbetrieb erfolgt über einen 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf.**

1-motoriger 1,2 kW Industriesauger, **40 Liter Behälter**.

**Lieferumfang:**

Mit Kippfahrgestell und Entleerungsschlauch mit Füllstandsanzeige. **Ohne Zubehör. Passendes Zubehör finden sie unter Nr. 078524, 078529 und 078533.**

**Hinweis:**

Eine Ausführung mit 100 Liter Edelstahlbehälter finden Sie unter Nr. 078522 Gr. IVR-L100DP in unserem E-shop.

**Technische Beschreibung**

Länge	711 mm
Luftvolumenstrom	59 l/s

Behältervolumen	40 l
Arbeitsgeräusch	71 dB(A)
Breite	523 mm
Herstellerbezeichnung	IVR-L 40/12-1
Staubklasse – Sauger	L
Staubklasse – Sauger	L
Anschlussnennweite	DN50 mm
Leistungsaufnahme	1200 W
Kabellänge	6 m
Höhe	960 mm
Gewicht	36 kg
Vakuum	230 mbar
Anzahl Turbinen	1
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Nass- und Trockensauger

## Zubehör

Späne- und Flüssigkeits-Saug-Sortiment Anschlussnennweite DN40	078529 DN40
Spänekorb für Industriesauger Volumen 20 l	078524 20
Reduzieradapter Anschlussnennweite DN40	078533 DN40