

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SV95CL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**


**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261355 10/07  |
| GTIN          | 4045197948083 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische Beschreibung**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Wendeplattenschrauben-Set         | 269028 27       |
| Spannhöhe L <sub>2</sub>          | 9 mm            |
| Mittenversatz L <sub>3</sub>      | 7 mm            |
| Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub> | 12,5 mm         |
| Plattengröße                      | 7 mm            |
| Gesamtlänge L                     | 100 mm          |
| passende Wendeschneidplatte       | VC.. 0702..     |
| Kopflänge L <sub>1</sub>          | 22 mm           |
| ISO-Code Halter                   | A10H SV95CR/L07 |
| Halsbreite L <sub>4</sub>         | 6,8 mm          |
| Einstellwinkel κ                  | 95 Grad         |
| Nutztiefe T                       | 5 mm            |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>           | 10 mm           |
| Norm                              | Werksnorm       |
| Einsatzart                        | links           |
| Innendrehtiefe bis                | 3×D             |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Innenkühlung | ja                |
| Anwendung    | Längsdrehen außen |
| Produktart   | Bohrstange        |

---

## Zubehör

|   |            |
|---|------------|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6   | 674248 TX6 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,<br>Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200<br>cN·m | 659957 200 |