

**Garant****Klemmdrehhalter SVLCL 107,5°, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft- / Plattengröße: 10/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261307 10/07
GTIN	4045197948359
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	12 mm
Plattengröße	7 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	15 mm
Gesamtlänge L	70 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
ISO-Code Halter	SVLCR/L 1010E07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Schaftgröße	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200

---