

Garant**Klemmdrehhalter SVLCR 107,5°, für Wendeschneidplatten VC., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 8/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261306 8/07
GTIN	4045197948311
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	60 mm
Kopflänge L ₁	15 mm
Schaftgröße	8 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
ISO-Code Halter	SVLCR/L 0808D07
Funktionsbreite L ₄	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200
cN·m

659957 200