

Garant**Klemmdrehhalter SVLCL 107,5°, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft- / Plattengröße: 8/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261307 8/07
GTIN	4045197948342
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	15 mm
Gesamtlänge L	60 mm
Schaftgröße	8 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Plattengröße	7 mm
Funktionsbreite L ₄	10 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
ISO-Code Halter	SVLCR/L 0808D07
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200
