

Garant**Klemmdrehhalter SVLCR 107,5°, für Wendeschneidplatten VC., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 12/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261306 12/07
GTIN	4045197948335
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Schaftgröße	12 mm
ISO-Code Halter	SVLCR/L 1212F07
Gesamtlänge L	80 mm
Kopflänge L ₁	18 mm
Plattengröße	7 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200
cN·m

659957 200