

**Garant****Klemmdrehhalter SVLCL 107,5°, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft- / Plattengröße: 12/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261307 12/07
GTIN	4045197948366
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	18 mm
ISO-Code Halter	SVLCR/L 1212F07
Plattengröße	7 mm
Schaftgröße	12 mm
Gesamtlänge L	80 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200

---