

**Garant**
**Klemmdrehhalter SVVCN 72,5°, für Wendeschneidplatten VC., neutral,  
Schaft- / Plattengröße: 10/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261317 10/07
GTIN	4045197948380
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	10 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Gesamtlänge L neutrale Halter	150 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
ISO-Code Halter	SVVCN 1010M07
Auskräglänge L <sub>1</sub> neutrale Halter	15 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub> neutrale Halter	5 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200