

Garant
**Klemmdrehhalter SVVCN 72,5°, für Wendeschneidplatten VC., neutral,
Schaft- / Plattengröße: 12/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	261317 12/07
GTIN	4045197948373
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
ISO-Code Halter	SVVCN 1212M07
Auskraglänge L ₁ neutrale Halter	18 mm
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	6 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	150 mm
Schaftgröße	12 mm
Plattengröße	7 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200